

metabo**Akku-Schlagbohrschrauber mit Li-Ion Akku, Typ: 613157500****Bestelldaten**

Bestellnummer	070121 613157500
GTIN	4061792245945
Artikelklasse	03D

Beschreibung**Ausführung:****Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor und Zweigang-Getriebe.**

Wählen Sie zwischen einer Komplettausstattung mit 2 Akkupacks, Ladegerät und robustem Kunststoffkoffer oder der Maschine ohne Zubehör im Karton, wenn Sie schon einige Akkus besitzen. Natürlich können Sie Akkupacks und Ladegeräte auch separat kaufen.

Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens 3 Jahre Garantie, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.

Weitere Details wie das helle LED-Arbeitslicht und der praktische Gürtelhaken sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.

- **Akku-Schlagbohrschrauber mit extrem kompakter Bauweise für universelle Einsatzbereiche.**
- **Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk.**

Vorteil:**100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.**

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter, 2x Li-Ion Akku, Ladegerät und metaBox.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Akkus	2
Gewicht ohne Akku	0,9 kg
Akkuart	Lithium-Ion
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Motorbauweise	bürstenlos
maximale Schlagzahl	25500 min ⁻¹
Akkukapazität	2 Ah
Herstellerbezeichnung	SB 18 L BL
maximales Drehmoment hart	65 Nm
maximales Drehmoment weich	28 Nm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 1700
Leerlaufdrehzahl	0 - 500
typische Verwendung	Medium
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	40 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
Akkuspannung	18 V
Verpackung	Metabox
Produktart	Schlagbohrschrauber