

**IMPACT-Steckschlüsseinsatz, Anzahl der Werkzeuge: 11****Bestelldaten**

Bestellnummer	954015 11
GTIN	4067263906698
Artikelklasse	91A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

**Lieferumfang:**

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954015: 1 St.

HOLEX IMPACT-Steckschlüsseinstz 6-kant 3/8 Zoll mit Magnet Nr. 650135 Gr. 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19: je 1 St.

HOLEX IMPACT Verlängerung 3/8 Zoll Nr. 650400 Gr. 100: 1 St.

HOLEX IMPACT Kardangelenk 3/8 Zoll Nr. 650600: 1 St.

**Technische Beschreibung**

Tiefe in G	8
Breite	200 mm
Tiefe	200 mm
Breite in G	8

Ausführung	mit Steckschlüssel
Anzahl der Werkzeuge	11
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8×8
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Produktart	Hartschaumeinlage

## Zubehör

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 954015	952001 954015
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet Schlüsselweite 10 mm	650135 10
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet Schlüsselweite 13 mm	650135 13
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet Schlüsselweite 14 mm	650135 14
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet Schlüsselweite 15 mm	650135 15
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet Schlüsselweite 16 mm	650135 16
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet Schlüsselweite 17 mm	650135 17
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet Schlüsselweite 19 mm	650135 19
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet Schlüsselweite 7 mm	650135 7
IMPACT-Steckschlüsseleinsatz 6-kant, 3/8 Zoll mit Magnet Schlüsselweite 8 mm	650135 8
IMPACT-Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 100 mm	650400 100
IMPACT-Kardangelenk, 3/8 Zoll	650600