

Garant

6-kant-Winkelschraubendreher / kurze Schraubendreher, Anzahl der Werkzeuge: 15



Bestelldaten

Bestellnummer	952892 15
GTIN	4067263723172
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952892: 1 St.

GARANT 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 627132 Gr. 9: 1 St.

GARANT Kurzer Schraubendreher für Schlitz Nr. 664122 Gr. 4; 5,5; 6,5: je 1 St.

GARANT Kurzer Schraubendreher für Phillips Nr. 667722 Gr. 0; 1; 2: je 1 St.

Technische Beschreibung

Tiefe	250 mm
Breite	200 mm
Tiefe in G	10
Anzahl der Werkzeuge	15
Ausführung	mit Schraubendreher

Breite in G	8
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8x10
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, mit Haltekugelverchromt Anzahl Schraubendreher 9	627132 9
Schraubendreher für Schlitz, kurz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 4 mm	664122 4
Schraubendreher für Schlitz, kurz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 5,5 mm	664122 5,5
Schraubendreher für Schlitz, kurz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 6,5 mm	664122 6,5
Schraubendreher für Phillips, kurz, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 0	667722 0
Schraubendreher für Phillips, kurz, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 1	667722 1
Schraubendreher für Phillips, kurz, mit 2K-Haptoprene-Heft Kreuzschlitzgröße 2	667722 2
Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 952892	952001 952892