

Werkstatt-Zubehör-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 9



Bestelldaten

Bestellnummer	954989 9
GTIN	2050002075474
Artikelklasse	91A

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. **Deckschicht anthrazit**, die darunterliegende **Kontrastfarbe grau** signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954989: 1 St.
GARANT LED-Taschenlampe Nr. 081448 Gr. 200: 1 St.
Krallengreifer Nr. 081610 Gr. 500: 1 St.
HOLEX Teleskop-Suchspiegel Nr. 081630 Gr. 30: 1 St.
EDDING Permanentmarker Nr. 085130 Gr. R: 1 St.
GARANT Schutzbrille Nr. 096200 Gr. CLEAR: 1 St.
HOLEX Pinzette stumpf Nr. 727550 Gr. AM: 1 St.
Abbrechklingen-Set Nr. 845010 Gr. 10: 1 St.
GARANT Universalmesser Nr. 845020: 1 St.
Teleskop-Inspektionsleuchte Nr. 081665: 1 St.

Technische Beschreibung

Tiefe	600 mm
Anzahl der Werkzeuge	9
Breite in G	10
Tiefe in G	24
Breite	250 mm

Ausführung	mit Werkzeugsortiment
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
Füllgrad einer Schublade in G	10×24
Produktart	Hartschaumeinlage

Zubehör

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 954989	952001 954989
LED Akku-Stiftleuchte Typ 200	081448 200
Krallengreifer Länge 500 mm	081610 500
Teleskop-Suchspiegel Spiegelabmessung 30 mm	081630 30
Permanentmarker Schreibfarbe R	085130 R
Komfort-Schutzbrille Scheibentönung CLEAR	096200 CLEAR
Pinzette stumpf, Spitze 3 mm breit, 145 mm, Form 40 Werkstoff AM	727550 AM
Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „experience“ Anzahl 10	845010 10
Universal-Messer mit 2K-Griffmit 3 Klingen, 18 mm	845020
Teleskop-Inspektionsleuchte	081665