



## Werkstatt-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 23



### Bestelldaten

Bestellnummer	955015 23
GTIN	2050002075467
Artikelklasse	91A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

#### Passend für:

Werkstattwagen Nr. 914520 – 914582.

#### Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955015: 1 St.

HOLEX Messschieber Nr. 410200 Gr. 150: 1 St.

HOLEX Rollbandmaß Nr. 462010 Gr. 3: 1 St.

HOLEX Aluminium-Wasserwaage Nr. 467435 Gr. 300: 1 St.

HOLEX Ring-Maulschlüssel Nr. 613950 Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: je 1 St.

HOLEX Schraubendreher für Schlitz Nr. 660701 Gr. 3,5; 5,5; 7: je 1 St.

HOLEX Schraubendreher für Phillips Nr. 668401 Gr. 1; 2; 3: je 1 St.

HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 703000 Gr. 180: 1 St.

HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706151 Gr. 250: 1 St.

HOLEX Flachrundzange abgewinkelt Nr. 713600 Gr. 200: 1 St.

HOLEX Seitenschneider Nr. 725250 Gr. 160: 1 St.

HOLEX Universal-Messer Nr. 845039 Gr. 160: 1 St.

### Technische Beschreibung

Breite	500 mm
Tiefe in G	16
Breite in G	20
Tiefe	400 mm
Anzahl der Werkzeuge	23
Schubladen Nutzfläche in G	20×16
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke	30 mm
passend für Betriebseinrichtung	Werkstattwagen
Produktart	Hartschaumeinlage

## Zubehör

Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze passend für Hartschaum-Sortiment 955015	952001 955015
Messschieber Nonius 1/20 Messbereich 150 mm	410200 150
Rollbandmaß Bandlänge 3 m	462010 3
Aluminium-Wasserwaage Länge 300 mm	467435 300
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 10 mm	613950 10
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 13 mm	613950 13
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 16 mm	613950 16
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 17 mm	613950 17
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 18 mm	613950 18
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 19 mm	613950 19
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 5,5 mm	613950 5,5
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 7 mm	613950 7
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 8 mm	613950 8
Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite b 3,5 mm	660701 3,5
	660701 5,5

Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite  
b 5,5 mm

Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftheft Schneidenbreite  
b 7 mm

660701 7

Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft  
Kreuzschlitzgröße 1

668401 1

Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft  
Kreuzschlitzgröße 2

668401 2

Schraubendreher für Phillips, mit Kraftheft  
Kreuzschlitzgröße 3

668401 3

Vanadium-Kombizange, blank ganze Länge 180 mm

703000 180

Wasserpumpenzange mit Kunststoffüberzug ganze Länge  
250 mm

706151 250

Flachrundzange abgewinkelt, blank ganze Länge 200 mm

713600 200

Seitenschneider blank ganze Länge 160 mm

725250 160

Universal-Messer mit Zink-Druckguss-Griff 18 mm ganze  
Länge 160 mm

845039 160