

Garant

Feingewinde-Schneidzeug-Satz im Blechkasten, für metrisches Feingewinde: MF3-20



Bestelldaten

Bestellnummer	145809 MF3-20
GTIN	4067263118374
Artikelklasse	11K

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Blechkasten mit Tragegriff und 2 Verschlüssen. Jedes Werkzeug liegt transportsicher und geschützt in einer Schaumstoffeinlage und ist durch übersichtliche Anordnung sofort griffbereit. Detaillierte Beschreibung der Werkzeuge siehe Einzelprodukte.

Inhalt:

je 1 Satz Handgewindebohrer Nr. 130470: Gr. 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;

je 1 Schneideisen Nr. 141050: Gr. 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;

je 1 verstellbares Windeisen Nr. 148410: Gr. 1; 3

je 1 Schneideisenhalter Nr. 149310: Gr. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

1 Werkzeughalter mit Ratsche Nr. 148701: Gr. 85; 110

1 Gewindeschablone Nr. 477000: Gr. M/W

1 Schraubendreher Nr. 664300: Gr. 3×60

Technische Beschreibung

Gewindeart	MF
Flankenwinkel	60 Grad

Produktart	Schneideisen
Zubehör	
Hand-Gewindebohrer-Satz MF 10X1	130470 10X1
Hand-Gewindebohrer-Satz MF 12X1,5	130470 12X1,5
Hand-Gewindebohrer-Satz MF 14X1,5	130470 14X1,5
Hand-Gewindebohrer-Satz MF 16X1,5	130470 16X1,5
Hand-Gewindebohrer-Satz MF 18X1,5	130470 18X1,5
Hand-Gewindebohrer-Satz MF 20X1,5	130470 20X1,5
Hand-Gewindebohrer-Satz MF 3X0,35	130470 3X0,35
Hand-Gewindebohrer-Satz MF 4X0,5	130470 4X0,5
Hand-Gewindebohrer-Satz MF 5X0,5	130470 5X0,5
Hand-Gewindebohrer-Satz MF 6X0,75	130470 6X0,75
Hand-Gewindebohrer-Satz MF 8X1	130470 8X1
SchneideisenHSS MF 10X1	141050 10X1
SchneideisenHSS MF 12X1,5	141050 12X1,5
SchneideisenHSS MF 14X1,5	141050 14X1,5
SchneideisenHSS MF 16X1,5	141050 16X1,5
SchneideisenHSS MF 18X1,5	141050 18X1,5
SchneideisenHSS MF 20X1,5	141050 20X1,5
SchneideisenHSS MF 4X0,5	141050 4X0,5
SchneideisenHSS MF 5X0,5	141050 5X0,5
SchneideisenHSS MF 6X0,75	141050 6X0,75
SchneideisenHSS MF 8X1	141050 8X1
Blechkasten leer für Feingewinde-Schneidzeug-Satz für metrisches Feingewinde MF3-20	145815 MF3-20
Windeisen, verstellbar Typ 1	148410 1
Windeisen, verstellbar Typ 3	148410 3

Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 20X7 mm	149310 20X7
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 25X9 mm	149310 25X9
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 30X11 mm	149310 30X11
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 38X10 mm	149310 38X10
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø xHöhe 45X14 mm	149310 45X14
Gewindeschablone für Gewinde M/W	477000 M/W