



## Mobile Werkbank mit Universal-Werkzeugsortiment 137-teilig, Typ: 1



### Bestelldaten

Bestellnummer	689100 1
GTIN	4018754344383
Artikelklasse	66H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mobile Werkbank WB 621 mit 7 Schubladen. Die 2 oberen Schubladen sind mit einem **137-teiligen Stahlwille Werkzeug-Sortiment** bestückt, bestehend aus folgender Zusammenstellung: Schraubenschlüssel, Zangen, Steckschlüssel 1/4 Zoll und 1/2 Zoll, Schlagwerkzeuge, Sicherungsringzangen, Schraubendreher und Ergänzungsartikel. Die restlichen 5 Schubladen können individuell belegt werden.

Im Schrankteil befindet sich ein höhenverstellbarer Fachboden. Schrankteil und Werkbank sind gleichschließend. Im Lieferumfang sind 4 Schlüssel enthalten.

Das Universal-Werkzeugsortiment befindet sich passgenau in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsätzen wodurch jedes Werkzeug seinen definierten Platz in der Werkbank findet. Die Schubladenentriegelung des Werkstattwagens erfolgt durch eine Zentralverriegelung durch ein seitliches Zylinderschloss mit abziehbarem Schlüssel. Die Werkbank besitzt eine große Arbeitsfläche mit Birke-Multiplex-Arbeitsplatte, FSC-zertifiziert, 1150×500×30 mm. Verkabelung durch zwei gummierte Durchführungen und abnehmbaren Kabelkanal auf der Rückseite möglich. Mit Papierrollenhalterung und seitlichem Lochraster für Haken, z. B. für größere Werkzeuge. Die öl- und säurebeständigen Räder (Ø125 mm) besitzen einen Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen.

#### Lieferumfang:

Werkbank: 1 St. WB 621

Schraubenschlüsselsortiment, 22-teilig: je 1 St. Ringmaulschlüssel Nr. 613500 Gr. 6; 7; 8; 10; 11; 12;  
 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24  
 5 St. Ratschenringschlüssel Gr. 8, 10; 13; 17; 19 mm  
 1 St. Einmaulschlüssel max. Schlüsselweite 34 mm  
 Zangensortiment, 4-teilig: 1 St. Wasserpumpenzange Gr. 240 mm  
 1 St. Kraftseitenschneider Gr. 160 mm  
 1 St. Flachrundzange Gr. 200 mm  
 1 St. Kombizange Gr. 180 mm  
 Steckschlüsselsortiment, 72-teilig: 1/4 Zoll + 1/2 Zoll Steckschlüsselsortiment, 52-teilig  
 1 St. Bit-Sortiment mit 1 St. Schraubendreherhalter, 21-teilig  
 Schlagwerkzeugsortiment, 7-teilig: 1 St. Schlosserhammer Gr. 500 g  
 1 St. Schonhammer Gr. 35 mm  
 1 St. Flachmeißel Gr. 175 mm  
 2 St. Splintentreiber Gr. 150×6 mm; 3,4 mm  
 1 St. Durchtreiber Gr. 120×4 mm  
 1 St. Körner Gr. 100×10 mm  
 Sicherungsringzangensortiment, 4-teilig: 4 St. Gr. A21; A2; J2; J21  
 Schraubendrehersortiment + Ergänzungsartikel, 28-teilig: 3 St. Schraubendreher für Schlitz Gr. 2,5; 4; 10 mm  
 3 St. Schraubendreher für Phillips Gr. PH1; PH2; PH3  
 1 St. Winkelschraubendrehersatz für Innen-Torx®, 8-tlg.  
 1 St. 6-kant-Winkelschraubendrehersatz, 9-tlg.  
 1 St. Kabelmesser  
 1 St. Rollbandmaß Gr. 3 m  
 1 St. Holzgliedermaßstab Gr. 2 m  
 1 St. Magnetheber Mini  
 1 St. Stableuchte

**Hinweis:****Werkzeug wird lose geliefert.****Technische Beschreibung**

Breite	1150 mm
Höhe	1045 mm
Tiefe	500 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll

Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Produktart	Werkstattwagen

## Zubehör

Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 6 mm	613500 6
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 24 mm	613500 24
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 16 mm	613500 16
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 14 mm	613500 14
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 22 mm	613500 22
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 17 mm	613500 17
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 7 mm	613500 7
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 15 mm	613500 15
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 21 mm	613500 21
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 12 mm	613500 12
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 10 mm	613500 10
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 8 mm	613500 8
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 18 mm	613500 18
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 13 mm	613500 13
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 19 mm	613500 19
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 11 mm	613500 11