



## Vorteilspack 18V, 4-poliger DC-Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, mit 2 Akkus, in L-Boxx, Typ: GSR1821

### Bestelldaten

Bestellnummer	GG0243 GSR1821
GTIN	
Artikelklasse	GGN

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.**
- **LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.**
- **Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.**
- **Softgrip.**

Hervorragende Ergonomie und angenehmeres Handling durch **kompaktes Design.**

**Motorbremse** für präzises Arbeiten.

#### Vorteil:

Electronic Motor Protection.

#### Lieferumfang:

Jeweils inklusive 2x Li-Ion Akku, Ladegerät und L-BOXX.

4x Akku-Bohrschrauber Nr. 070243 GSR18V45.

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863 – 073867.

### Technische Beschreibung

typische Verwendung	Medium
Schnellspannfutter Spannbereich	15 - 13 mm
Drehzahlbereich 2. Gang	0 - 1800 min <sup>-1</sup>
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Motorbauweise	4-poliger DC-Motor

Gewicht	17 kg
Akkukapazität	2 Ah
geeignet für Material	Stahl
maximales Drehmoment hart	55 Nm
maximales Drehmoment weich	21 Nm
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Akkuspannung	18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	35 mm
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Drehzahlbereich 1. Gang	0 - 480 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	GSR 18V-21
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V, 4-poliger DC-Motor
USP2	Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, mit 2 Akkus, in L-Boxx

## Zubehör

Akku-Bohrschrauber Typ GSR18V45	070243 GSR18V45
Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073851 B18
Starter-Set Wireless Charging Typ GAL1830W	073862 GAL1830W
Akku-Ladegerät Typ 1880CV	073866 1880CV