

**Garant**
**Elektriker-Schraubendreher-Sortiment, 6-teilig für Schlitz und Pozidriv, SLIM-Klinge, vollisoliert, Anzahl Schraubendreher: 4/2**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	666996 4/2
GTIN	4067263116479
Artikelklasse	61F

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Ergonomisch geformtes **Kraftheft** mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. **Klinge** aus Chrom-Vanadium-Stahl, **vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Mit **SLIM-Klinge** = reduzierter Klingen-/ und Isolations-Durchmesser für tiefliegende Schraub- und Federelemente (**Isolations-Ø = Klingen-Ø**).

**Lieferumfang:**

Je 1 Schraubendreher für Schlitz Nr. 662902 Gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5.

Je 1 schraubendreher für Pozidriv Nr. 668912 Gr. 1 und 2.

**Technische Beschreibung**

Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Anzahl Schraubendreher	6
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktart	Schraubendreher

## Zubehör

Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-HeftSLIM-Klinge vollisoliert Schneidenbreite b 2,5 mm	662902 2,5
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-HeftSLIM-Klinge vollisoliert Schneidenbreite b 3,5 mm	662902 3,5
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-HeftSLIM-Klinge vollisoliert Schneidenbreite b 4 mm	662902 4
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene-HeftSLIM-Klinge vollisoliert Schneidenbreite b 5,5 mm	662902 5,5
Elektriker-Schraubendreher für Pozidriv mit 2K-Haptoprene-Heft,SLIM-Klinge, vollisoliert Kreuzschlitzgröße 1	668912 1
Elektriker-Schraubendreher für Pozidriv mit 2K-Haptoprene-Heft,SLIM-Klinge, vollisoliert Kreuzschlitzgröße 2	668912 2