

metabo**Akku-Bohrschrauber 18V, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, in METABOX, Typ: 613155500**

Bestelldaten

Bestellnummer	070260 613155500
GTIN	4061792245839
Artikelklasse	03D

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Bohrschrauber mit und ohne Metabo Quick-System.

Das **Quick-System spart viel Zeit** bei einem häufigen Wechsel zwischen Bohren und Schrauben. In wenigen Sekunden wird Bohrfutter mit Bohrer gegen Bithalter samt Bit getauscht, ganz ohne Werkzeug.

Wählen Sie zwischen einer **Komplettausstattung** mit 2 Akkupacks, Ladegerät und robustem Kunststoffkoffer oder der **Maschine ohne Zubehör** im Karton, wenn Sie schon einige Akkus besitzen. Natürlich können Sie Akkupacks und Ladegeräte auch separat kaufen. Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens **3 Jahre Garantie**, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.

Weitere Details wie das helle **LED-Arbeitslicht** und der praktische **Gürtelhaken** sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter, 2x Akku, Ladegerät und metaBOX.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	40 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Gewicht ohne Akku	0,9 kg
Akkukapazität	2 Ah
Motorbauweise	bürstenlos
Verpackung	Metabox
Herstellerbezeichnung	BS 18 L BL
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
maximales Drehmoment weich	28 Nm
Akkuart	Lithium-Ion
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 1700 min ⁻¹
maximales Drehmoment hart	65 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Anzahl enthaltener Akkus	2
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
typische Verwendung	Medium
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V
USP2	Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, in METABOX

Zubehör

AkkupackLi-Power Akkukapazität 2 Ah	073870 2
-------------------------------------	----------

Akku-Ladegerät Typ ASC145	073890 ASC145
Akku-Ladegerät Typ ASC55	073890 ASC55
Akku-Ladegerät Typ ASC55-8	073890 ASC55-8