

**metabo**

**Akku-Bohrschrauber 18V, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, in METABOX, Typ: 602358650**



## Bestelldaten

Bestellnummer	070260 602358650
GTIN	4061792187788
Artikelklasse	03D

## Beschreibung

### Ausführung:

#### **Akku-Bohrschrauber mit und ohne Metabo Quick-System.**

Das **Quick-System spart viel Zeit** bei einem häufigen Wechsel zwischen Bohren und Schrauben. In wenigen Sekunden wird Bohrfutter mit Bohrer gegen Bithalter samt Bit getauscht, ganz ohne Werkzeug.

Wählen Sie zwischen einer **Komplettausstattung** mit 2 Akkupacks, Ladegerät und robustem Kunststoffkoffer oder der **Maschine ohne Zubehör** im Karton, wenn Sie schon einige Akkus besitzen. Natürlich können Sie Akkupacks und Ladegeräte auch separat kaufen. Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens **3 Jahre Garantie**, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.

Weitere Details wie das helle **LED-Arbeitslicht** und der praktische **Gürtelhaken** sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.

### **Vorteil:**

#### **100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.**

Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

### **Lieferumfang:**

Inklusive Schnellspannbohrfutter, 2x Akku, Ladegerät und metaBOX.

### **Hinweis:**

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – 073890.

## Technische Beschreibung

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Akkuspannung	18 V
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	68 mm
maximales Drehmoment hart	130 Nm
Akkuart	Lithium-Ion
Akkukapazität	5,2 Ah
typische Verwendung	Heavy Duty
Motorbauweise	bürstenlos
Gewicht ohne Akku	1,7 kg
Herstellerbezeichnung	BS 18 LTX BL I
Anzahl enthaltener Akkus	2
Verpackung	Metabox
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximales Drehmoment weich	65 Nm
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V
USP2	Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, in METABOX

## Zubehör

Akku-Ladegerät Typ ASC145	073890 ASC145
---------------------------	---------------

## Datenblatt

Akku-Ladegerät Typ ASC55-8	073890 ASC55-8
Akku-Ladegerät Typ ASC55	073890 ASC55
AkkupackLi-Power Akkukapazität 5,2 Ah	073870 5,2