

Garant**Vorteilspack 3× Bits-Sortiment****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG6008 61
GTIN	4069515045131
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

System-Box aus nahezu unzerbrechlichem ABS-Kunststoff mit integrierten Scharnieren und Schnellverschluss. Im geöffneten Zustand können die Bits dank der großen Zwischenräume komfortabel und gut zugänglich entnommen werden.

Inhalt:

Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Kupplungsschaft.

Inhalt:

3× Bit-Sortiment Nr. 676040 mit folgendem Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Nr. 675105 3 St. Gr. 1/25; 6 St. Gr. 2/25; 2 St. Gr. 3/25

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Nr. 675115 3 St. Gr. 1/25; 6 St. Gr. 2/25; 2 St. Gr. 3/25

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Nr. 675125 1 St. Gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant, mit Kugelkopf: Je 1 St. Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Nr. 675155 1 St. Gr. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. Gr. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für TRI-WING®: Je 1 St. Gr. 2; 3; 4; 5

Schnellkupplungsschaft: 1 St. Nr. 675050 Gr. 6,3

Technische Beschreibung

Bit-Sechskantschaft	C 6,3
---------------------	-------

Datenblatt

Breite	85 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Abtriebsprofil	Tri-Wing-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Länge	127 mm
Höhe	47 mm
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Anzahl Teile	61
Produktart	Bit-Werkzeug
USP1	3× Bits-Sortiment

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG6008 61