

**Garant****GARANT GreenPlus Power Force, Inhalt (ml bzw. l): 500****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG8006 500
GTIN	4067263137849
Artikelklasse	00N

**Beschreibung****Ausführung:**

NSF-Zertifiziert. Für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet.

**Extreme Entfettungspower** durch Hybridtechnologie. Eingebrennte Verschmutzungen, Spezialfette, Öle, Ruß, Gummiabrieb, Bitumen, Wachse und Pasten werden mittels Pflanzenextrakten gelöst und mittels Tensidtechnologie schnell von der Oberfläche entfernt. 500 ml Sprühflasche aus 100% recyceltem PET. Vielfach nachfüllbar.

Power Force ist ein wässriger, schaumarmen Reiniger, basierend auf nachwachsenden Rohstoffen. Durch die natürlichen Wirkstoffe werden Verschmutzungen kraftvoll gelöst, ohne die Oberflächen anzugreifen. Ein angenehmer Geruch, die Lösemittel- und VOC- Freiheit machen ihn zum perfekten Begleiter für ein kraftvolles, sicheres Arbeiten. Power Force stellt eine wirkungsvolle Alternative zu Lösemitteln dar. Es ist neben der manuellen Anwendung auch in Teilereinigungsgeräten einsetzbar. In dieser Anwendung kann der Reiniger mehrfach verwendet werden und unterstützt den Kreislaufgedanken. Dies spart nicht nur Ressourcen, sondern vermeidet auch Abfall. Aufgrund der NSF-Zertifizierung ist der Reiniger nicht nur in der Instandhaltung, sondern auch in der Lebensmittelindustrie einsetzbar.

- **Kennzeichnungsfrei.**
- **Manuell und maschinell anwendbar.**
- **NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.**

**Merkmal:**

Inhalt 5 Stück

## Technische Beschreibung

Inhalt	0,5 l
Dichte	1,007 g/cm <sup>3</sup>
Form	flüssig
Siedepunkt	100 °C
Lagertemperatur	2 - 35 °C
Ausführung	Sprühflasche
Farbe	transparent
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Temperatur Einsatzbereich	2 - 40 °C
pH-Wert	10,5 - 11
Serie	GreenPlus
Produktart	Universalreiniger

## Zubehör

GARANT GreenPlusPower Force Inhalt (ml bzw. l) 500	088006 500
--	------------