


PRYOR

Auswechselbare Schlagzahlen und Schlagbuchstaben Normalschrift Satz 0 – 9 und A – Z, Schrifthöhe: 4mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085480 4
GTIN	5022044020306
Artikelklasse	08W

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräzises Prägewerkzeug für schnelles und rationelles Kennzeichnen mit **mehreren Buchstaben und Zahlen gleichzeitig.**

Verwendung:

Zum Signieren von Materialien (z. B. Typenschilder, Werkzeuge, Maschinenteile, etc.) mit einer **Festigkeit bis 1200 N/mm².**

Lieferumfang:

100 Stempel-Typen
12 Distanzstücke (Schrifthöhe 5 mm: 6 Stück)
1 Pinzette
1 Sechskantschlüssel
1 Halter
in Kunststoffbox.

Ersatzteil:

Einzelne Typen können unter Nr. 085481 mit Angabe der gewünschten Schrifthöhe / Type bestellt werden (z. B. Nr. 085481 Gr. 3/E).

Technische Beschreibung

Anzahl einsetzbare Stempeltypen	9
Breite Stempeltype	4 mm
Höhe Stempeltype	8 mm
Länge Stempeltype	19,05 mm
Schrifthöhe	4 mm
Länge Stempelhalter	39 mm
Produktart	Handschlagstempel

Zubehör

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 4/N mm	085481 4/N
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 4// mm	085481 4//
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 4/8 mm	085481 4/8
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 4LEER mm	085481 4LEER
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 4/0 mm	085481 4/0
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 4/B mm	085481 4/B
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 4/9 mm	085481 4/9
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 4/5 mm	085481 4/5
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 4/M mm	085481 4/M
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 4/- mm	085481 4/-
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 4/E mm	085481 4/E

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 4/H mm	085481 4/H
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 4/P mm	085481 4/P
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 4/. mm	085481 4/.
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 4/7 mm	085481 4/7
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 4/, mm	085481 4/,
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 4/S mm	085481 4/S
Stahltypenhalter, einzeln zu Sortiment Nr. 085480 geeignet für Schriftgröße 4-5 mm	085482 4-5
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 4/Q mm	085481 4/Q
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 4/C mm	085481 4/C
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 4/W mm	085481 4/W
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 4/1 mm	085481 4/1
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 4/L mm	085481 4/L
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 4/4 mm	085481 4/4
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 4/D mm	085481 4/D
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 4/Z mm	085481 4/Z
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 4/3 mm	085481 4/3
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 4/U mm	085481 4/U
	085481 4/O

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 4/O mm

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 4/I mm

085481 4/I

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 4/6 mm

085481 4/6

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 4/J mm

085481 4/J

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 4/G mm

085481 4/G

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 4/K mm

085481 4/K

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 4/X mm

085481 4/X

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 4/R mm

085481 4/R

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 4/+ mm

085481 4/+

Stahltypen auswechselbar Zahlensortiment 0 – 9
Schriftgröße 4 mm

085483 4

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 4/T mm

085481 4/T

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 4/Y mm

085481 4/Y

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 4/2 mm

085481 4/2

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 4/F mm

085481 4/F

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 4/V mm

085481 4/V

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480
Schriftgröße / Zeichen 4/A mm

085481 4/A