



Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, Typ: 1000-3/4



Bestelldaten

Bestellnummer	656210 1000-3/4
GTIN	4013288193261
Artikelklasse	63F

Beschreibung

Ausführung:

Sehr robuster, einarmiger Drehmomentschlüssel (Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll) mit ergonomischem 2-Komponenten Griff und Umschaltknarre mit 45 Zähnen. Die leichte Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes wird durch ein hör- und fühlbares Einrasten bei Erreichen des Skalenwertes und durch gute Ablesbarkeit auf Haupt- und Feinskala gewährleistet. Deutlich hör- und fühlbarer Auslösemechanismus bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes. Für Rechtsanzug.

Maßeinheit: Nm, lbfft.

Funktion:

Der Schlüssel löst „signalgebend“ (deutlich hörbar und signifikant fühlbar) aus und ist sofort wieder einsatzbereit.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

Vom angezeigten Wert **nur bei Rechtsanzug: ± 3 %**.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

- l_1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
- l_2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
- l_3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
- l_4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
- L = Gesamte Länge des Werkzeugs
- T_1 = Einzustellendes Drehmoment
- T_2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Technische Beschreibung

Kalibrierung	01
--------------	----

Datenblatt

maximales Drehmoment	1000 Nm
Drehmomentbereich	200 - 1000 Nm
Messverfahren	Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert	verstellbar
Auslösesignalisierung	akustisch
Auslösesignalisierung	haptisch
Antriebs-Vierkant	3/4 Zoll
Feedback	akustisches Signal
Messtechnik	mechanisch
Auslöseprinzip	mechanische Kurzwegauslösung
Skalenteilung 1 Teilstrich =	1 Nm
Messgenauigkeit Drehmoment	±3 %
Anzeige	analog
Daten protokollierbar	nein
Anschlussform	Antriebs-Vierkant (Knarre)
Ablesung umschaltbar	Nm
Ablesung umschaltbar	lbfft
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Einstellung des Auslösewertes	mit Einstellskala
Gesamtlänge L	1600 mm
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Gewicht	8000 g
Norm	DIN EN ISO 6789
Knickfunktion	nein
Slipperfunktion	nein
QuickRelease/ Schnellwechselfunktion	nein
Schleppzeiger	nein
Produktart	Drehmomentschlüssel

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/656210-1000-3/4>
