

LOCTITE**Schraubensicherung, 250 ml, Herstellerbezeichnung: 243**

Bestelldaten

Bestellnummer	083303 243
GTIN	4058093009147
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Flüssige Schraubensicherung.

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.

Mittelfest – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.

Hochfest – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich. Mittelfest, dient der Schraubensicherung und dichtet gleichzeitig ab.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Technische Beschreibung

minimales Losbrechmoment	26 Nm
--------------------------	-------

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
für Gewindegröße M bis	M36
Herstellerbezeichnung	LOCTITE 243
Form	flüssig
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Chemische Basis	Dimethacrylatester
Eigenschaft	thixotrop
Eigenschaft	abdichtend
Eigenschaft	öltolerant
Eigenschaft	vibrationsbeständig
Eigenschaft	verhindert ein Festfressen
geeignet für Einsatzbereich	Schraubensicherung
geeignet für Einsatzbereich	Fügeverbindung
geeignet für Einsatzbereich	universell einsetzbar
Farbe	blau
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Flammpunkt	93 °C
Füllmenge	250 ml
geeignet für Material	Metall
Funktionsfestigkeit nach	2 h
Handfestigkeit nach	10 min
Dynamische Viskosität	1300 - 3000 mPas
Demontage	mit normalem Werkzeug
Festigkeitsklasse	mittelfest
Dichte	1,15 g/cm ³
Produktnameattribut	250 ml
Produktart	Schraubensicherung

