



## ER-Spannmutter CENTRO P für Dichtscheiben HP, Typ CP für ER: 32DI



### Bestelldaten

Bestellnummer	309665 32DI
GTIN	2050001704931
Artikelklasse	34F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Mini** = alle Größen mit „M“, extrem schlanke Bauweise.

**MiniSchlank** = Größe mit „MS“, extrem super schlanke Bauweise.

**Konisch** = alle Größen mit „C“.

**Standard** = alle anderen Größen.

ER-Spannmutter CP, für **Dichtscheiben HP**.

#### Passend für:

FAHRION ER-Spannzangenfutter CENTRO P und FAHRION ER-Spannzangenfutter HDC.

#### Hinweis:

**System FAHRION** ER-Spannmuttern Typ CP und Dichtscheiben Typ HP **passen nicht auf andere Systeme!**

FAHRION ER-Spannmutter CENTRO P HDC passt nicht für Standard-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Es kann nur das Nennmaß gespannt werden (keine Überbrückung!)

Spannbereich: 2 - 20 mm

Gesamtlänge L: 30,1 mm

Außen-Ø D: 50 mm

maximales Anzugsmoment: 140 N·m

Gewinde: Tr40×1,5

## Technische Beschreibung

Spannbereich	2 - 20 mm
maximales Anzugsmoment	140 N·m
Gesamtlänge L	30,1 mm
Außen-Ø D	50 mm
Serie	Centro P
Gewinde	Tr40×1,5
Produktart	Spannmutter

## Zubehör

Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 6 mm	309668 6
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 15 mm	309668 15
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 5 mm	309668 5
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 12 mm	309668 12
CP-Rollenschlüssel für Drehmomentschlüssel Typ 32	309756 32
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 19 mm	309668 19
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 4 mm	309668 4
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 16 mm	309668 16
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 7 mm	309668 7
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 13 mm	309668 13
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 20 mm	309668 20

Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 18 mm	309668 18
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 9 mm	309668 9
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 11 mm	309668 11
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 8 mm	309668 8
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 2 mm	309668 2
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 3 mm	309668 3
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 10 mm	309668 10
CP-Rollenschlüssel Typ 32	309754 32
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 17 mm	309668 17
Dichtscheibe HP für ER-Spannmutter CENTRO P Spann-Ø (1 mm steigend) 14 mm	309668 14