

**Mitutoyo****Innen-Feinmessgeräte-Satz mit Messuhr, Messbereich: 18-150 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	435206 18-150
GTIN	4946368613406
Artikelklasse	44A

**Beschreibung****Ausführung:**

Selbstzentrierendes Innen-Messgerät mit Dreipunktauflage. Gerätehalter und Messuhr mattverchromt. Messuhr durch Kunststoffgehäuse stoßgeschützt. Gerätehalter durch Handschutz temperaturstabilisiert. Durch verschieden lange, auswechselbare Messbolzen und Zwischenringe wird das Messgerät auf den Bohrungs- $\emptyset$  eingestellt. Messbolzen mit HM-Tastkugel.

**Verwendung:**

Vergleichsmessgerät zur Kontrolle von Bohrungen auf  $\emptyset$ -Genauigkeit, Zylindrizität und Rundheit.

**Lieferumfang:**

Inklusive Messuhr Nr. 432050 Gr. 10/58 mit 1/100-mm-Ablesung.  
3 Innen-Messgeräte Nr. 435202, zusätzlich mit Messbolzen, Verlängerung und Messscheiben.  
Kalibrierung: S9  
Wiederholpräzision ohne Messuhr: 0,5  $\mu$ m  
Messtiefe: 100 - 150 mm  
Anzahl Feinmessgeräte: 3  
Anzahl Messbolzen: 26  
Anzahl Messscheiben: 4

**Technische Beschreibung**

Anzahl Feinmessgeräte	3
Messbereich	18 - 150 mm
Anzahl Messbolzen	26
Anzahl Messscheiben	4
Wiederholpräzision ohne Messuhr	0,5 µm
Messtiefe	100 - 150 mm
Norm	Werksnorm
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	C1
Kalibrierung	S9
Produktart	2-Punkt-Innen-Feinmessgeräte

## Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 10 mm	013210 10
Kalibrierung Innenfeinmessgeräte-Satz Messbereich 18-150 mm	011290 18-150
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
Kalibrierung Innenfeinmessgeräte-Satz Messbereich 18-150 mm	020580 18-150
Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 10 mm	023000 10

## Zubehör

Distanzring Innen-Ø 6,3 mm Ringbreite 2 mm	435230 2
Distanzring Innen-Ø 6,3 mm Ringbreite 3 mm	435230 3
Verlängerung (50 mm)	435210
Distanzring Innen-Ø 6,3 mm Ringbreite 0,5 mm	435230 0,5
Distanzring Innen-Ø 5,3 mm Ringbreite 0,5 mm	435220 0,5
Innen-Feinmessgerät mit Messuhr Messbereich 50-150 mm	435202 50-150

Innen-Feinmessgerät mit Messuhr Messbereich 35-60 mm	435202 35-60
Distanzring Innen-Ø 5,3 mm Ringbreite 1 mm	435220 1
Messuhr Messbereich / Gehäuse-Ø 10/58 mm	432050 10/58
Distanzring Innen-Ø 6,3 mm Ringbreite 1 mm	435230 1
Innen-Feinmessgerät mit Messuhr Messbereich 18-35 mm	435202 18-35