


## PRYOR

### Auswechselbare Schlagzahlen und Schlagbuchstaben Normalschrift Satz 0 – 9 und A – Z, Schrifthöhe: 5mm



#### Bestelldaten

Bestellnummer	085480 5
GTIN	5022044020160
Artikelklasse	08W

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Hochpräzises Prägewerkzeug für schnelles und rationelles Kennzeichnen mit **mehreren Buchstaben und Zahlen gleichzeitig.**

##### Verwendung:

Zum Signieren von Materialien (z. B. Typenschilder, Werkzeuge, Maschinenteile, etc.) mit einer **Festigkeit bis 1200 N/mm<sup>2</sup>.**

##### Lieferumfang:

100 Stempel-Typen  
12 Distanzstücke (Schrifthöhe 5 mm: 6 Stück)  
1 Pinzette  
1 Sechskantschlüssel  
1 Halter  
in Kunststoffbox.

##### Ersatzteil:

Einzelne Typen können unter Nr. 085481 mit Angabe der gewünschten Schrifthöhe / Type bestellt werden (z. B. Nr. 085481 Gr. 3/E).

#### Technische Beschreibung

Länge Stempeltype	19,05 mm
Anzahl einsetzbare Stempeltypen	8
Höhe Stempeltype	8 mm
Schrifthöhe	5 mm
Länge Stempelhalter	39 mm
Breite Stempeltype	4,8 mm
Produktart	Handschlagstempel

## Zubehör

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 5/7 mm	085481 5/7
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 5/E mm	085481 5/E
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 5/M mm	085481 5/M
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 5/8 mm	085481 5/8
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 5/V mm	085481 5/V
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 5/. mm	085481 5/.
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 5/T mm	085481 5/T
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 5/W mm	085481 5/W
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 5/U mm	085481 5/U
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 5/Y mm	085481 5/Y
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schrifthöhe / Zeichen 5/L mm	085481 5/L

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 5/2 mm	085481 5/2
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 5/+ mm	085481 5/+
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 5/F mm	085481 5/F
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 5/5 mm	085481 5/5
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 5/R mm	085481 5/R
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 5/D mm	085481 5/D
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 5/6 mm	085481 5/6
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 5LEER mm	085481 5LEER
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 5/H mm	085481 5/H
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 5/& mm	085481 5/&
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 5/P mm	085481 5/P
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 5/1 mm	085481 5/1
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 5/N mm	085481 5/N
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 5/C mm	085481 5/C
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 5/0 mm	085481 5/0
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 5/S mm	085481 5/S
Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480 Schriftgröße / Zeichen 5/J mm	085481 5/J
	085481 5/G

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schriftgröße / Zeichen 5/G mm

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schriftgröße / Zeichen 5/I mm

085481 5/I

Stahltypen auswechselbar Zahlensortiment 0 – 9  
Schriftgröße 5 mm

085483 5

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schriftgröße / Zeichen 5/Q mm

085481 5/Q

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schriftgröße / Zeichen 5/O mm

085481 5/O

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schriftgröße / Zeichen 5/, mm

085481 5/,

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schriftgröße / Zeichen 5/3 mm

085481 5/3

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schriftgröße / Zeichen 5/Z mm

085481 5/Z

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schriftgröße / Zeichen 5/9 mm

085481 5/9

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schriftgröße / Zeichen 5/A mm

085481 5/A

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schriftgröße / Zeichen 5/X mm

085481 5/X

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schriftgröße / Zeichen 5/K mm

085481 5/K

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schriftgröße / Zeichen 5/4 mm

085481 5/4

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schriftgröße / Zeichen 5// mm

085481 5//

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schriftgröße / Zeichen 5/- mm

085481 5/-

Stahltype einzeln auswechselbar zu Nr. 085480  
Schriftgröße / Zeichen 5/B mm

085481 5/B

Stahltypenhalter, einzeln zu Sortiment Nr. 085480 geeignet  
für Schriftgröße 4-5 mm

085482 4-5