

MIRKA**Exzentrerschleifer DEROS, Typ: 625CV****Bestelldaten**

Bestellnummer	077324 625CV
GTIN	6416868241464
Artikelklasse	07E

Beschreibung**Ausführung:**

Erster Exzentrerschleifer mit **bürstenlosem Elektromotor ohne Netzteil.**

- **Geringer Energieverbrauch. Besonders kompakt, leise, leicht und leistungstark.**
- **Vibrationsarm, Bluetooth-Schnittstelle.**
- **Externe Absaugung möglich.**

Verwendung:

Abtragarbeiten (Grob-, Zwischen- und Feinschliff) für Holz, Metall, Lack. Bestens geeignet für Bearbeitung schwer zugänglicher oder profilierter Flächen sowohl bei Nass- als auch bei Trockenschleifarbeiten.

Hinweis:

Passende Schleifscheibe 6-fach gelocht Artikel Nr. 567775, 15-fach gelocht Artikel Nr. 567558 und ABRANET Artikel Nr. 567800.

Passender Stützteller Artikel Nr. 567990 Gr. 147.

Passender Schlauch mit Elektrokabel für externe Absaugung Nr. 077327 Gr. 5,5.

Technische Beschreibung

Schwingkreishub	2,5 mm
Schleifteller-Ø	150 mm
Gewicht	1 kg
Herstellerbezeichnung	625CV

Schwingzahl	4000 - 10000 min ⁻¹
Leistungsaufnahme	350 W
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Energieversorgung	Netzbetrieben
Serie	DEROS
Produktart	Exzentrerschleifer

Zubehör

Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 180	567775 180
Multiloch PU-Stützteller Außen-Ø 147 mm	567990 147
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 240	567775 240
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 60	567775 60
Klett-SchleifscheibeABRANET® Körnung 120	567800 120
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 320	567775 320
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 80	567775 80
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 40	567775 40
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 120	567775 120
Klett-SchleifscheibeABRANET® Körnung 80	567800 80
Klett-SchleifscheibeABRANET® Körnung 400	567800 400
Klett-SchleifscheibeABRANET® Körnung 320	567800 320
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 600	567775 600

Klett-SchleifscheibeABRANET® Körnung 240	567800 240
Klett-SchleifscheibeABRANET® Körnung 180	567800 180
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 800	567775 800
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 400	567775 400