

**Mitutoyo**
**Digitale Bügelmessschraube für Gewindemessungen, Messbereich: 25-50mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	421650 25-50
GTIN	4946368500836
Artikelklasse	44A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Deutliche (7,5 mm hohe), digitale Messwertanzeige für fehlerfreies, schnelles Ablesen. Zusätzliche Ablesung durch Nonius.** Aufgesinterte, feinstgeläppte Hartmetallmessflächen, Messspindel gehärtet und geschliffen. Feststellung über Klemmschraube. Messdruck bei Verwendung der Gefühlsratsche 5 – 10 N.

**Funktion:**

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

**Lieferumfang:**

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß. 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

**Ohne Messeinsätze.**
**Sonderzubehör:**

Datenkabel Nr. 497445.

Einsätze für Gewindemessungen Nr. 421652.

**Technische Beschreibung**

Messbereich	25 - 50 mm
Kalibrierung	B1
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Norm	DIN 863
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022000 100
DAkkS-Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100

## Zubehör

Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ USB2	497445 USB2
Einstellmaß ganze Länge 25 mm	421100 25
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D2	497445 D2
Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Sender Typ S16E	498966 S16E
Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung 2-3 mm	421652 2-3
Anschlusskabel mit Data-Taste Typ D1	497445 D1
Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
	421652 5,5-7

Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung  
5,5-7 mm

Einsatz-Paar für Gewinde-Bügelmessschrauben Steigung  
3,5-5 mm

421652 3,5-5