

MIRKA**Exzentrerschleifer DEROS, Typ: 650CV****Bestelldaten**

Bestellnummer	077324 650CV
GTIN	6416868241433
Artikelklasse	07E

Beschreibung**Ausführung:**

Erster Exzentrerschleifer mit **bürstenlosem Elektromotor ohne Netzteil.**

- **Geringer Energieverbrauch. Besonders kompakt, leise, leicht und leistungsstark.**
- **Vibrationsarm, Bluetooth-Schnittstelle.**
- **Externe Absaugung möglich.**

Verwendung:

Abtragarbeiten (Grob-, Zwischen- und Feinschliff) für Holz, Metall, Lack. Bestens geeignet für Bearbeitung schwer zugänglicher oder profilierter Flächen sowohl bei Nass- als auch bei Trockenschleifarbeiten.

Hinweis:

Passende Schleifscheibe 6-fach gelocht Artikel Nr. 567775, 15-fach gelocht Artikel Nr. 567558 und ABRANET Artikel Nr. 567800.

Passender Stützteller Artikel Nr. 567990 Gr. 147.

Passender Schlauch mit Elektrokabel für externe Absaugung Nr. 077327 Gr. 5,5.

Technische Beschreibung

Gewicht	1 kg
maximale Vibration nach EN	3,4 m/s ²
Schwingzahl	4000 - 10000 min ⁻¹
Schwingkreishub	5,0 mm

Herstellerbezeichnung	650CV
Schleifteller-Ø	150 mm
Leistungsaufnahme	350 W
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Energieversorgung	Netzbetrieben
Serie	DEROS
Produktart	Exzentrerschleifer

Zubehör

Klett-SchleifscheibeABRANET® Körnung 80	567800 80
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 60	567775 60
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 320	567775 320
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 600	567775 600
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 240	567775 240
Klett-SchleifscheibeABRANET® Körnung 240	567800 240
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 800	567775 800
Klett-SchleifscheibeABRANET® Körnung 400	567800 400
Klett-SchleifscheibeABRANET® Körnung 320	567800 320
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 80	567775 80
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 180	567775 180
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 120	567775 120
Klett-SchleifscheibeABRANET® Körnung 120	567800 120

Klett-Schleifscheibe ABRANET® Körnung 180	567800 180
Papier-Klett-Schleifscheibe (A) Lochung 6fach + 1 Körnung 40	567775 40
Multiloch PU-Stützteller Außen-Ø 147 mm	567990 147
Papier-Klett-Schleifscheibe (A) Lochung 6fach + 1 Körnung 400	567775 400