



Bandschleifmaschine GI, Typ: 790202



Bestelldaten

Bestellnummer	077613 790202
GTIN	2050001676764
Artikelklasse	03H

Beschreibung

Ausführung:

GRIT GI-Bandschleifprogramm für hohe Anforderungen der Industrie: **Robust gebaut**, mit **extrem leistungsstarken Motoren**.

- **Hohe Wirtschaftlichkeit durch beste Abtragsleistung.**
- **Leistungsstarker Motor mit 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentiertes Band-Spannsystem,**
- **Hohe Arbeitssicherheit: Anschlag, Schleifspalt und Augenschutz sind individuell einstellbar.**

Das **Grundmodul** für industrielles Bandschleifen.

- **Komfortable Bedienung, vibrationsarmer Lauf.**
- **Mit konstanter Drehzahl für hohe Zerspanungsleistung.**
- **Anschlussmöglichkeit an zentrale Absauganlagen vorbereitet.**

Verwendung:

Zusammen **mit den Maschinenfüßen** Nr. 077614 als **Bandschleifmaschine**, mit den **Erweiterungsmodulen zum Radien-, Längs-, Flächen-, Centerless-Schleifen und Entgraten.**

Lieferumfang:

Inklusive CEE-Stecker (16 A), 1 Schleifband.

Hinweis:

Schleifbänder siehe Nr. 558310 ff und Nr. 558453-56.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl 2. Gang	3000 min ⁻¹
---------------------------	------------------------

Herstellerbezeichnung	GI 75 2H
maximale Drehzahl 1. Gang	1500 min ⁻¹
Bandbreite	75 mm
Gewicht	65 kg
Bandlänge	2000 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Bandschleifer

Zubehör

Schleifband Zirkonkorund (ZA)ZK713X Körnung 120	558310 120
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 60	558453 60
Schleifband Zirkonkorund (ZA)ZK713X Körnung 60	558310 60
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 60	558454 60
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 80	558453 80
Maschinenfuß Typ 99001004	077614 99001004
Schleifband Zirkonkorund (ZA)ZK713X Körnung 80	558310 80
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 120	558453 120
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 120	558454 120
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 36	558456 36
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 80	558454 80
Maschinenfuß Typ 99001003	077614 99001003
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 36	558453 36
Schleifband Zirkonkorund (ZA)ZK713X Körnung 40	558310 40
Schleifband Zirkonkorund (ZA)GRIT R Körnung 36	558454 36