



XT-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 10-20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428550 10-20
GTIN	5051102212131
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ablese­teile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen. „Micro“ - Ausführung mit verbesserter Auflösung von 2 µm.

Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 428500, Einstellringe mit UKAS-Prüfprotokoll.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

Technische Beschreibung

Anzahl Einstellringe	2
Messbereich	10 - 20 mm
Einstellring-Ø	12,5 / 20 mm

Anzahl Messschrauben	3
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

Zubehör

XT-Innenmessschraube Messbereich 10-12,5 mm	428500 10-12,5
XT-Innenmessschraube Messbereich 16-20 mm	428500 16-20
Ersatzmesskopf XT Messbereich 10-12,5 mm	428605 10-12,5
XT-Innenmessschraube Messbereich 12,5-16 mm	428500 12,5-16
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 14 mm	484030 14
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 18 mm	484030 18
Ersatzmesskopf XT Messbereich 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 3/100	428510 3/100
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 11 mm	484030 11
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 2/76	428510 2/76
Ersatzmesskopf XT Messbereich 16-20 mm	428605 16-20
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 16-20 mm	428745 16-20

Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 16-20 mm

428746 16-20