



XT-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 20-50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428550 20-50
GTIN	5051102071370
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ableseteile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen.

Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 428500, Einstellringe mit UKAS-Prüfprotokoll.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

Technische Beschreibung

Messbereich	20 - 50 mm
Anzahl Einstellringe	2
Anzahl Messschrauben	3
Einstellring-Ø	20 / 35 mm

Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 30 mm	484030 30
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 40 mm	484030 40
XT-Innenmessschraube Messbereich 25-35 mm	428500 25-35
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 22 mm	484030 22
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 4/150	428510 4/150
XT-Innenmessschraube Messbereich 35-50 mm	428500 35-50
XT-Innenmessschraube Messbereich 20-25 mm	428500 20-25
Ersatzmesskopf XT Messbereich 35-50 mm	428605 35-50
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 20-25 mm	428745 20-25
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 20-25 mm	428746 20-25
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 25-35 mm	428745 25-35
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 25-35 mm	428746 25-35
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 35-50 mm	428745 35-50
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 35-50 mm	428746 35-50