



Keilstangen-Drehfutter mit Grund- und harten Aufsatzbacken, DIN 702-3, Typ / Aufnahme Kurzkegel: 315/8



Bestelldaten

Bestellnummer	313140 315/8
GTIN	4019208227931
Artikelklasse	33R

Beschreibung

Ausführung:

- **Höchste Rundlauf- und Wechselgenauigkeit.**
- **Mit Backensicherung, zentrisch spannend.**
- **Großer Durchgang.**
- **Genauigkeit doppelt so groß, wie in DIN 6386 vorgeschrieben.**
- **Hohe Spannkraft bei geringem Kraftaufwand.**
- **Höhere Drehzahlen durch Sicherheitssperrschieber.**
- **Backen lassen sich schnell und einfach wenden bzw. austauschen.**
- **Außenkontur mit Spritzwasserkante.**
- **Schmiernippel zur Befettung aller Gleitflächen.**

Vorteil:

Dort, wo extrem hohe Spannkräfte, hohe Rundlaufgenauigkeiten und eine verlässliche Dauer-Wiederholgenauigkeit gefordert wird.

Verwendung:

Für Spindelköpfe DIN 702-3. Mit Stehbolzen und Bundmutter. Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

Werkstoff:

Ganz aus Stahl, komplett oberflächengehärtet.

Lieferumfang:

Inklusive: 1 Satz Backen, 1 Spannschlüssel, 1 Satz Befestigungsschrauben.

Hinweis:

Bohrung E kann aufgebohrt werden: Gr. 160 auf 45 mm, Gr. 200 auf 55 mm, Gr. 250 auf 75 mm, Gr. 315 auf 102 mm (gegen Aufpreis).

Technische Beschreibung

Gewicht	60 kg
Zentrierkegel-Ø B	139,719 mm
Aufnahme Kurzkegel	8
Größe der Stehbolzen	M16
maximale Drehzahl	3300 min ⁻¹
Anzahl Stehbolzen	4
Durchlass E	87 mm
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen	12 - 323 mm
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen	102 - 319 mm
Spannhub pro Backe S	10,2 mm
Außen-Ø A	322 mm
Typ	315
Schlüssel Innenvierkant K	17 mm
Norm	DIN 702-3
Farbcode für Zubehör	Röhm Keilstangen- Drehfutter und Backen
Produktart	Keilstangenfutter

Zubehör

Grundbacken-Set 3-teilig, schräge Verzahnung für Futter-Typ 315	313200 315
Harte Aufsatzbacken-Set 3-teilig für Futter-Typ 315	313250 315
	313205 315

Grundbacken-Set 3-teilig,schräge Verzahnung für Futter-Typ 315

Grundbacken-Set 3-teilig,gerade Verzahnung für Futter-Typ 315

313207 315

Harte Aufsatzbacken-Set 3-teilig für Futter-Typ 315

313210 315