



Digitaler 3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 6-12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428841 6-12
GTIN	7630041117264
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube zur **hochgenauen Messung** von Bohrungen, selbst in großen Messtiefen. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (**kein Kippfehler** erster Ordnung). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einfache, direkte Ablesung über kontraststarke Digitalanzeige. Patentiertes **CAPA μ -Messsystem**. Messflächen aus gehärteten Stahl (HV30–770).

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Digitale Innenmessschraube Nr. 428830, Verlängerung Nr. 428802 und Einstellringe.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428802, Datenkabel, Funksender Nr. 498921, Funkadapter Nr. 498924.

Hinweis:

Zentriereinrichtungen für große Messtiefen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Messbereich	6 - 12 mm
-------------	-----------

Anzahl Einstellringe	2
Anzahl Messköpfe	3
Einstellring-Ø	8 / 10 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 7 mm	484030 7
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 11 mm	484030 11
Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube IMICRO Messbereich 8-10 mm	428830 8-10
Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube IMICRO Messbereich 6-8 mm	428830 6-8

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 9 mm	484030 9
Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube IMICRO Messbereich 10-12 mm	428830 10-12
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 1/100	428802 1/100