



XT-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 50-100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	428550 50-100
GTIN	5051102077785
Artikelklasse	46B

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt **XT-Innenmessschrauben**. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung, alle Ableseteile matt verchromt. Gefühlsratsche für gleichmäßige Messkraft. Alle Geräte mit Serien-Nr. und Prüfprotokoll versehen.

Verwendung:

Grundloch- und Durchgangsbohrungen, Zentrierränder.

Lieferumfang:

Innenmessschrauben Nr. 428500, Einstellringe mit UKAS-Prüfprotokoll.

Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerung Nr. 428510.

Ersatzteil:

Messköpfe Nr. 428605.

Technische Beschreibung

Anzahl Einstellringe	2
Anzahl Messschrauben	3
Messbereich	50 - 100 mm
Einstellring-Ø	65 / 80 mm

Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 90 mm	484030 90
XT-Innenmessschraube Messbereich 65-80 mm	428500 65-80
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 70 mm	484030 70
Verlängerung für Innenmessschrauben Typ 5/150	428510 5/150
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 55 mm	484030 55
Ersatzmesskopf XT Messbereich 80-100 mm	428605 80-100
XT-Innenmessschraube Messbereich 80-100 mm	428500 80-100
Ersatzmesskopf XT Messbereich 50-65 mm	428605 50-65
Ersatzmesskopf XT Messbereich 65-80 mm	428605 65-80
XT-Innenmessschraube Messbereich 50-65 mm	428500 50-65
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 50-65 mm	428745 50-65
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 50-65 mm	428746 50-65
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 65-80 mm	428745 65-80
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 65-80 mm	428746 65-80
Messbacken-Satz3-teilig Messbereich 80-100 mm	428745 80-100
Rückholfeder-Satz3-teilig Messbereich 80-100 mm	428746 80-100