

Mitutoyo**Digitaler Messschieber mit AOS-System und Datenausgang, Messbereich: 150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	412642 150
GTIN	4946368667928
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern (Höhe 9 mm) angezeigt. Das elektromagnetische Messsystem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** bietet gesteigerten Schutz gegen Wasser und Staub.

- **Absolutmaßstab, kein Nullen notwendig, dadurch schneller und sicherer messen.**
- **Geringer Stromverbrauch (20000 Stunden kontinuierliche Benutzung), Batterie-Kontrollanzeige.**

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497080 und Nr. 497100 mit Data-Taste.

Batteriefachdeckel Nr. 412239 Gr. B.

Technische Beschreibung

Ziffernhöhe LCD-Display	9 mm
Betriebsdauer	20000 h
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,4
Norm	ISO 13385
Tiefenmaß vorhanden	ja
Schnabellänge	40 mm

Kalibrierung	A1
Ablesung	0,01 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Batterietyp	Knopfzelle
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,02 mm
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messverfahren des Messgeräts	elektromagnetisches induktives Verfahren
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

Zubehör

Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498965
Sender Typ S1	498966 S1
Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB Typ	498975
Anschlusskabel Typ D1	497080 D1
Tiefenmaßhalter, Metall mit 2 Schrauben	412120

Anschlusskabel Typ USB2	497080 USB2
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D1	497100 D1
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ D2	497100 D2
Anschlusskabelmit Data-Taste Typ USB2	497100 USB2
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
Anschlusskabel Typ D2	497080 D2
Batteriefachdeckel Typ B	412239 B