

**Garant****Kleinfrässtifte-Satz 10-teilig Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM****Bestelldaten**

Bestellnummer	546940
GTIN	4045197156938
Artikelklasse	51D

**Beschreibung****Ausführung:**

**GARANT-** Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

Sortimente mit ausgewählten Kleinfrässtiften in den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen. Schaft-Ø 3 mm.

**Verwendung:**

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

**Lieferumfang:**

Je 1 St. Nr. 546900 Gr. AS0313; AS0613; C0313; C0613; D0302; D0605; F0313; G0313; G0613; M0613.

**Technische Beschreibung**

Zahnung Kurzzeichen	Z7
Zahnungsart	kreuzverzahnt

Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Serie	Zahnung Z7
Schneidstoff	HM
Schaft-Ø	3 mm
Anzahl Frässtifte	10
Produktart	Frässtift

## Zubehör

KleinfrässtiftZ7 – mittel, kreuzverzahnt Typ G0313	546900 G0313
KleinfrässtiftZ7 – mittel, kreuzverzahnt Typ C0313	546900 C0313
KleinfrässtiftZ7 – mittel, kreuzverzahnt Typ F0313	546900 F0313
KleinfrässtiftZ7 – mittel, kreuzverzahnt Typ D0605	546900 D0605
KleinfrässtiftZ7 – mittel, kreuzverzahnt Typ AS0313	546900 AS0313
KleinfrässtiftZ7 – mittel, kreuzverzahnt Typ C0613	546900 C0613
KleinfrässtiftZ7 – mittel, kreuzverzahnt Typ AS0613	546900 AS0613
KleinfrässtiftZ7 – mittel, kreuzverzahnt Typ M0613	546900 M0613
KleinfrässtiftZ7 – mittel, kreuzverzahnt Typ D0302	546900 D0302
KleinfrässtiftZ7 – mittel, kreuzverzahnt Typ G0613	546900 G0613