

**Garant****Filzpolierstift Schaft-Ø 3 mm, Typ: ZY0610****Bestelldaten**

Bestellnummer	552100 ZY0610
GTIN	4045197240019
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

Langlebige Filzpolierstifte mit **mittelhartem, besonders formstabilem Filz**.

**Verwendung:**

Zum Vor- und Hochglanzpolieren vorgeschliffener Oberflächen mit hohem Anspruch an genaue geometrische Formen.

**Hinweis:**

Filzpolierstifte müssen in Verbindung **mit Schleif- und Polierpasten** wie Nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740 verwendet werden. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 5 – 10 m/s.

**Technische Beschreibung**

Kopf-Ø	6 mm
Schaft-Ø	3 mm
Kopflänge	10 mm
Härtegrad	mittel
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit	5 - 10 m/s

Produktart

Polierstift

## Zubehör

Diamantschleifpaste 5 g, alkohol und wasserlöslichmonokristallin Körnung Diamantschleifpaste 3 µm

552330 3

Diamantschleifpaste 5 g, alkohol und wasserlöslichmonokristallin Körnung Diamantschleifpaste 1 µm

552330 1

Polierpasten-RiegelUnipol® Farbe DARKPINK

555740 DARKPINK

Polierpasten-RiegelUnipol® Farbe BLUE

555740 BLUE

Diamantschleifpaste 10 g, alkohol und wasserlöslichmonokristallin Körnung Diamantschleifpaste 15 µm

552340 15

Diamantschleifpaste 10 g, alkohol und wasserlöslichmonokristallin Körnung Diamantschleifpaste 1 µm

552340 1

Schleifpaste SiC Körnung SiC-Schleifpaste 280

552250 280

Diamantschleifpaste 5 g, alkohol und wasserlöslichmonokristallin Körnung Diamantschleifpaste 10 µm

552330 10

Diamantschleifpaste 5 g, alkohol und wasserlöslichmonokristallin Körnung Diamantschleifpaste 0,5 µm

552330 0,5

Diamantschleifpaste 10 g, alkohol und wasserlöslichmonokristallin Körnung Diamantschleifpaste 7 µm

552340 7

Schleifpaste SiC Körnung SiC-Schleifpaste 150

552250 150

Diamantschleifpaste 10 g, alkohol und wasserlöslichmonokristallin Körnung Diamantschleifpaste 10 µm

552340 10

Diamantschleifpaste 5 g, alkohol und wasserlöslichmonokristallin Körnung Diamantschleifpaste 15 µm

552330 15

Polierpasten-RiegelUnipol® Farbe WHITE	555740 WHITE
Diamantschleifpaste 5 g, alkohol und wasserlöslichmonokristallin Körnung Diamantschleifpaste 7 µm	552330 7
Diamantschleifpaste 10 g, alkohol und wasserlöslichmonokristallin Körnung Diamantschleifpaste 3 µm	552340 3
Diamantschleifpaste 5 g, alkohol und wasserlöslichmonokristallin Körnung Diamantschleifpaste 30 µm	552330 30