



## Digitaler 3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz, Messbereich: 11-20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	428841 11-20
GTIN	7630041117271
Artikelklasse	45A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube zur **hochgenauen Messung** von Bohrungen, selbst in großen Messtiefen. Einzige Innenmessschraube nach dem Abbeschen Grundsatz (**kein Kippfehler** erster Ordnung). Selbstzentrierend und selbstausrichtend. Einfache, direkte Ablesung über kontraststarke Digitalanzeige. Patentiertes **CAPA  $\mu$ -Messsystem**. Messflächen Titanitrid (TIN) beschichtet (HV5–2300).

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Digitale Innenmessschraube Nr. 428830, Verlängerung Nr. 428802 und Einstellringe.

#### Sonderzubehör:

Einstellringe Nr. 484030, Verlängerungen Nr. 428802, Datenkabel, Funksender Nr. 498921, Funkadapter Nr. 498924.

#### Hinweis:

Zentriereinrichtungen für große Messtiefen auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Messbereich	11 - 20 mm
-------------	------------

Anzahl Einstellringe	2
Anzahl Messköpfe	3
Einstellring-Ø	11 / 15 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S6
Produktart	3-Punkt-Innenmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungInnenmessschrauben-Satz Messbereich 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

## Zubehör

EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 19 mm	484030 19
Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube IMICRO Messbereich 17-20 mm	428830 17-20
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 16 mm	484030 16
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 2/150	428802 2/150

Einstellring DIN 2250 C Nennmaß-Ø 12 mm	484030 12
Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube IMICRO Messbereich 14-17 mm	428830 14-17
Digitale 3-Punkt-Innenmessschraube IMICRO Messbereich 11-14 mm	428830 11-14
Verlängerung für Innenmessschraube IMICRO Typ 2/500	428802 2/500