



## Wärmebildkamera, Typ: 868



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 474040 868    |
| GTIN          | 4029547017070 |
| Artikelklasse | 47E           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kamera zur sichtbaren Darstellung von Infrarotstrahlung. Mit der hervorragenden Bildqualität und der geringen Temperaturlösung sind auch kleinste Temperaturunterschiede erkennbar. Dadurch kann eine qualitative und quantitative Temperaturanalyse durchgeführt werden. **Auto-Hot-Cold-Spot-Erkennung.** **Scale Assist:** Automatische Einstellung einer sinnvollen Skala zur Messung der erkannten Werte. **Mit integrierter Digitalkamera.** Das Messgerät kann via Bluetooth® und **testo Thermography App** mit ihrem Smartphone verbunden werden.

#### Verwendung:

Zur vorbeugenden Instandhaltung, um sowohl mechanische als auch elektrische Anlagen oder Produktionsprozesse zu überwachen. Besonders geeignet für Instandhaltung, Bauhandwerk, Heizungs- und Installationsbereich sowie Facility Management und Haustechnik.

#### Lieferumfang:

Inklusive USB-Kabel, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Profi-Software (freier Download), Inbetriebnahmeanleitung, Kurzanleitung und Kalibrierprotokoll und Koffer.

### Technische Beschreibung

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Temperaturbereich | -30 - 650 °C |
|-------------------|--------------|

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Thermische Empfindlichkeit | 0,1 K                       |
| Detektorgröße              | 320×240 px                  |
| Sichtfeld                  | 31×23 Grad                  |
| Genauigkeit                | ±2 °C oder 2 % vom Messwert |
| Bildwiederholfrequenz      | 9 Hz                        |
| minimaler Fokussierabstand | 0,5 m                       |
| Kalibrierung               | Preis auf Anfrage           |
| Energieversorgung          | Akkubetrieben               |
| Anzahl enthaltener Akkus   | 1                           |
| Displaygröße               | 3,5 Zoll                    |
| Produktart                 | Wärmebildkamera             |

## Dienstleistungen

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| KalibrierungInfrarot-Temperatur-Messgerät Typ A | 027600 A |
|-------------------------------------------------|----------|