

# Rohrgewinde-Schneidzeug-Satz im Kunststoffkoffer, für zylindrische Rohrgewinde: G1/8-1



#### **Bestelldaten**

Bestellnummer	145905 G1/8-1
GTIN	4045197878564
Artikelklasse	11K

## **Beschreibung**

#### Ausführung:

**Stabiler Kunststoffkoffer** mit Tragegriff und 2 Verschlüssen. Jedes Werkzeug liegt transportsicher und geschützt in einer Schaumstoffeinlage und ist durch übersichtliche Anordnung sofort griffbereit. Detaillierte Beschreibung der Werkzeuge siehe Einzelprodukte.

#### Verwendung:

Für zylindrische Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1.

#### Inhalt:

- je 1 Satz Handgewindebohrer Nr. 130550: Gr. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
- je 1 Schneideisen Nr. 142050: Gr. 1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1
- je 1 verstellbares Windeisen Nr. 148410: Gr. 3; 5
- je 1 Schneideisenhalter Nr. 149310: Gr. 30×11; 38×10; 45×14; 55×16; 65×18
- 1 Schraubendreher Nr. 664122: Gr. 5,5

### **Technische Beschreibung**

für zylindrische Rohrgewinde	G1/8 - G1
Gewindeart	G



Flankenwinkel	55 Grad
Produktart	Schneideisen

# Zubehör

Schraubendreher für Schlitz, kurz, mit 2K-Haptoprene-Heft Schneidenbreite b 5,5 mm	664122 5,5
Schneideisen G G3/8	142050 G3/8
Hand-Gewindebohrer-Satz G G1/8	130550 G1/8
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø ×Höhe 30X11 mm	149310 30X11
Schneideisen G G3/4	142050 G3/4
Schneideisen G G1/4	142050 G1/4
Hand-Gewindebohrer-Satz G G1/2	130550 G1/2
Schneideisen G G1/2	142050 G1/2
Hand-Gewindebohrer-Satz G G1/4	130550 G1/4
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø ×Höhe 55X16 mm	149310 55X16
Hand-Gewindebohrer-Satz G G3/4	130550 G3/4
Windeisen, verstellbar Typ 3	148410 3
Schneideisen G G1	142050 G1
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø ×Höhe 45X14 mm	149310 45X14
Hand-Gewindebohrer-Satz G G3/8	130550 G3/8
Schneideisen G G1/8	142050 G1/8
Hand-Gewindebohrer-Satz G G1	130550 G1
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø ×Höhe 38X10 mm	149310 38X10
Schneideisenhalter für Schneideisen-Ø ×Höhe 65X18 mm	149310 65X18