



## Ringmaulschlüssel-Satz, verchromt, Anzahl Schlüssel: 19



### Bestelldaten

Bestellnummer	613960 19
GTIN	4045197463807
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.  
Mit ovalem Schaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Lieferumfang:**

Je 1 Ringmaulschlüssel Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

### Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	19
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	15 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktnameattribut	verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel

## Zubehör

Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 14 mm	613950 14
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 18 mm	613950 18
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 21 mm	613950 21
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 17 mm	613950 17
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 13 mm	613950 13
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 6 mm	613950 6
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 19 mm	613950 19
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 15 mm	613950 15
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 24 mm	613950 24
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 16 mm	613950 16
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 9 mm	613950 9
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 22 mm	613950 22
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 12 mm	613950 12
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 20 mm	613950 20
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 11 mm	613950 11
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 7 mm	613950 7
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 10 mm	613950 10
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 8 mm	613950 8
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 5,5 mm	613950 5,5