



Ringmaulschlüssel-Satz, lange Ausführung, Anzahl Schlüssel: 11



Bestelldaten

Bestellnummer	614210 11
GTIN	4018754058341
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit griffigem Doppel-T-Profilenschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Lieferumfang:

Je 1 Ringmaulschlüssel Nr. 614600 / 614200 / 614900: Gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Hinweis:

AS-Drive – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem **AS-Drive**-Zeichen.

Vorteile:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	11
Ringseitig AS-Drive	ja

Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Produktart	Schraubenschlüssel

Zubehör

Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 19 mm	614200 19
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 24 mm	614200 24
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 16 mm	614200 16
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 22 mm	614200 22
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 13 mm	614200 13
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 17 mm	614200 17
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 10 mm	614200 10
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 21 mm	614200 21
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 18 mm	614200 18
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 27 mm	614200 27
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 30 mm	614200 30