



Stichsäge Akku, Typ: GST1270



Bestelldaten

Bestellnummer	078201 GST1270
GTIN	3165140895200
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Bosch Stichsäge mit einfachem und werkzeuglosem Sägeblattwechsel durch Bosch SDS System. Leichte und kompakte **Akku-Stichsäge** in Stabform.

- **Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer.**
- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.**
- **Zuschaltbare LED für helle Beleuchtung des Schnittbereichs.**
- **Griffposition außerordentlich nah an der Schnittlinie, so dass besonders präzise Schnitte möglich sind.**

Lieferumfang:

Inklusive 2× 12 V / 3,0 Ah Li-Ionen Akku, Ladegerät, 2× Sägeblatt, Spanreißschutz, Absaug-Set, Gleitschuh, Absaugadapter, L-BOXX 102 und L-BOXX Einlage.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073808 – 073840.

Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V

Herstellerbezeichnung: GST 12V-70

Anzahl enthaltener Akkus: 2

Akkuart: Lithium-Ion

Akkukapazität: 3 Ah
 Akkuspannung: 12 V
 Hubzahl: 1500 - 2800 min⁻¹

Technische Beschreibung

geeignete Stichsägeblätter	588400 – 588551
Akkuspannung	12 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 12 V
Gewicht	1,5 kg
maximale Sägestärke Holz	70 mm
maximale Sägestärke Stahl	3 mm
Besonderheit	LED
Hubzahl	1500 - 2800 min ⁻¹
Akkukapazität	3 Ah
Herstellerbezeichnung	GST 12V-70
werkzeugloser Werkzeugwechsel	ja, SDS System
Gehrungsverstellung	ja
maximale Vibration nach EN	5,5 m/s ²
Pendelhub	3-fach
Bauform	Stabform kompakt
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	2
Energieversorgung	Akkubetrieben
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart	Säge

Zubehör

Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T118AF	588400 T118AF
---	---------------

Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T118AHM	588400 T118AHM
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T318A	588400 T318A
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T318B	588400 T318B
Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V	073855 B12
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T118B	588400 T118B
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T127D	588400 T127D
Akku-Ladegerät Typ AL1130CV	073866 AL1130CV
Stichsägeblätter-Set Bezeichnung T118A	588400 T118A