

Garant**Ringmaulschlüssel-Satz, lange Ausführung, Anzahl Schlüssel: 11****Bestelldaten**

Bestellnummer	614710 11
GTIN	4045197160157
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. **Ringseite tief gekröpft.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; verchromt (abplatzsicher); Rundfinish-Oberfläche.

Lieferumfang:

Je 1 Ringmaulschlüssel Nr. 614700 / 614200 / 614900: Gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Hinweis:

AS-Drive – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem **AS-Drive**-Zeichen.

Vorteile:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	11
------------------	----

Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Produktart	Schraubenschlüssel

Zubehör

Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 18 mm	614700 18
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 21 mm	614700 21
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 10 mm	614700 10
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 27 mm	614700 27
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 30 mm	614700 30
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 22 mm	614700 22
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 24 mm	614700 24
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 19 mm	614700 19
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 17 mm	614700 17
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 16 mm	614700 16
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 13 mm	614700 13