

Garant**Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel-Satz, in Rolltasche umschaltbar 15°
abgewinkelt, Anzahl Schlüssel: 10****Bestelldaten**

Bestellnummer	614830 10
GTIN	4045197218865
Artikelklasse	61B

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Schlüssel Nr. 614820 in den Größen 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Hinweis:

Ersatz-Rolltaschen sind unter Nr. 614835 / 614836 erhältlich.

Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	10
Schlüsselweite	8 mm
Schlüsselweite	9 mm
Schlüsselweite	10 mm
Schlüsselweite	11 mm

Schlüsselweite	13 mm
Schlüsselweite	14 mm
Schlüsselweite	16 mm
Schlüsselweite	17 mm
Schlüsselweite	18 mm
Schlüsselweite	19 mm
Ringstellung	15 Grad
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Verpackung	Rolltasche
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
mit Schwenkkopf	nein
Ratsche umschaltbar	ja
Produktart	Schraubenschlüssel

Zubehör

Maulschlüssel / Ratschenringschlüsselumschaltbar 15° abgewinkelt Schlüsselweite 13 mm	614820 13
Maulschlüssel / Ratschenringschlüsselumschaltbar 15° abgewinkelt Schlüsselweite 10 mm	614820 10
Rolltasche Anzahl Fächer 10	614835 10
Maulschlüssel / Ratschenringschlüsselumschaltbar 15° abgewinkelt Schlüsselweite 16 mm	614820 16
Maulschlüssel / Ratschenringschlüsselumschaltbar 15° abgewinkelt Schlüsselweite 14 mm	614820 14
Maulschlüssel / Ratschenringschlüsselumschaltbar 15° abgewinkelt Schlüsselweite 19 mm	614820 19

Maulschlüssel / Ratschenringschlüsselumschaltbar 15° abgewinkelt Schlüsselweite 17 mm	614820 17
Maulschlüssel / Ratschenringschlüsselumschaltbar 15° abgewinkelt Schlüsselweite 8 mm	614820 8
Maulschlüssel / Ratschenringschlüsselumschaltbar 15° abgewinkelt Schlüsselweite 18 mm	614820 18
Maulschlüssel / Ratschenringschlüsselumschaltbar 15° abgewinkelt Schlüsselweite 9 mm	614820 9
Maulschlüssel / Ratschenringschlüsselumschaltbar 15° abgewinkelt Schlüsselweite 11 mm	614820 11