



## Ringmaulschlüssel-Satz, Anzahl Schlüssel: 13ZOLL



### Bestelldaten

Bestellnummer	613510 13ZOLL
GTIN	4018754080892
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit griffigem Doppel-T-Profilenschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit **AS-Drive** Profil. (Gr. 3,2 – 5 mit 6-kant).

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

#### Lieferumfang:

Je 1 Ringmaulschlüssel Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1 Zoll

#### Hinweis:

#### Vorteil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

### Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	13
Schlüsselweiten-Maße	zöllig

Ringstellung	15 Grad
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel

## Zubehör

Ringmaulschlüssel Zoll Schlüsselweite 7/8 Zoll	613520 7/8
Ringmaulschlüssel Zoll Schlüsselweite 15/16 Zoll	613520 15/16
Ringmaulschlüssel Zoll Schlüsselweite 3/8 Zoll	613520 3/8
Ringmaulschlüssel Zoll Schlüsselweite 13/16 Zoll	613520 13/16
Ringmaulschlüssel Zoll Schlüsselweite 3/4 Zoll	613520 3/4
Ringmaulschlüssel Zoll Schlüsselweite 9/16 Zoll	613520 9/16
Ringmaulschlüssel Zoll Schlüsselweite 1/4 Zoll	613520 1/4
Ringmaulschlüssel Zoll Schlüsselweite 1 Zoll	613520 1
Ringmaulschlüssel Zoll Schlüsselweite 5/16 Zoll	613520 5/16
Ringmaulschlüssel Zoll Schlüsselweite 5/8 Zoll	613520 5/8
Ringmaulschlüssel Zoll Schlüsselweite 1/2 Zoll	613520 1/2
Ringmaulschlüssel Zoll Schlüsselweite 11/16 Zoll	613520 11/16
Ringmaulschlüssel Zoll Schlüsselweite 7/16 Zoll	613520 7/16