

Garant GRIDLINE

Werkstattwagen ToolCar, 20×16G, Anzahl Schubladen: 10**Bestelldaten**

Bestellnummer	914520 10
GTIN	4045197892126
Artikelklasse	9GT

Beschreibung**Ausführung:**

Der Werkstattwagen ToolCar mit kratzfester, rutschhemmender und äußerst oberflächenschonender **GARANT GridLine Matte**. Einfacher Austausch der Ablage gegen andere Arbeitsplatten (z.B. Bambus) oder gegen eine Bambusarbeitsplatte mit Schraubstock. Wertfach / Seitenfach zentral verriegelbar zusammen mit Schubladen. Schubladenfronten und Wagenholme sind mit Stoßfängern aus LDPE verkleidet. Bei Kollision verhindern sie Beschädigung von empfindlichen Oberflächen und Werkstücken.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 10 × 75 mm

Lieferumfang:

Inklusive Unterteilungen:

je 75 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 75,

je 125 mm Schublade 1 Schlitztrennleiste Nr. 951510 Gr. 125.

Lackierung:

Zweifarbige **pulverbeschichtet**, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

Für Schubladen Höhe 200 mm passen nun auch Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 200, ebenso Randleisten Nr. 951560 Gr. 200 und Steck-Trennwände Nr. 951741 – 951821 je in Gr. 200.

Weiteres Zubehör und Einteilungsmaterial finden Sie in Gruppe 95. Passendes Einteilungsmaterial:

Schlitz-Randleisten Nr. 951560 Gr. 75;
 Schlitztrennleisten Nr. 951510 Gr. 75;
 Steck-Trennwände Nr. 951721 – 951821 Gr. 75.

Technische Beschreibung

Höhe	1000 mm
Tiefe	500 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Breite	800 mm
Schubladen Nutztiefe	400 mm
Anzahl Schubladen	10
Gewicht	90,4 kg
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutztiefe in G	16
Serie	Werkstattwagen ToolCar
Serie	ToolCar
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Schubladen Nutzfläche in G	20×16
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	40 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×16G
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Produktart	Werkstattwagen

Zubehör

SchlitztrennleistenTiefe 16G passend für Schubladen-
 Fronthöhe 75 mm

951510 75

Rollen-Satz für Werkstattwagen und Rollwerkbank Typ G	915567 G
Schlossblende für GridLine Typ VA21	914227 VA21