



Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 32-teilig



Bestelldaten

Bestellnummer	637940
GTIN	4000896181407
Artikelklasse	630

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Mit 6-kant-Steckschlüsseleinsätzen und **TiN-beschichteten** Schraubendreher-Einsätzen. TiN-beschichtete Klingen für hohe Haft- und Abriebfestigkeit. Mit optimiertem Korrosionsschutz.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M22, Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M6 – M18,

Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M4 – M10.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 16 St. Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Schraubendrehereinsätze 6-kant TiN-beschichtet: 7 St. Nr. 643233 Gr. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Schraubendrehereinsätze für Torx® TiN-beschichtet: 6 St. Gr. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50

Verlängerungen: 1 St. Gr. 123 mm

Kardangelenk: 1 St.

Knarre: 1 St.

Aufbewahrung in: Kunststoffbox mit Aufsteller

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Anzahl Teile	32
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	10-32 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	5-14 mm
Länge	355 mm
Breite	235 mm
Höhe	65 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 ZollTiN-beschichtet Sechskant 12 mm	643233 12
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 ZollTiN-beschichtet Sechskant 8 mm	643233 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 ZollTiN-beschichtet Sechskant 7 mm	643233 7
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 ZollTiN-beschichtet Sechskant 14 mm	643233 14
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 ZollTiN-beschichtet Sechskant 10 mm	643233 10
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 ZollTiN-beschichtet Sechskant 6 mm	643233 6
6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 ZollTiN-beschichtet Sechskant 5 mm	643233 5