



## Doppelringschlüssel-Satz, tiefgekröpft, verchromt, Anzahl Schlüssel: 13



### Bestelldaten

Bestellnummer	615960 13
GTIN	4045197463838
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

**HOLEX** – mit ovalem Schaft.

#### Norm:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Werkstoff:

**HOLEX** – Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

#### Lieferumfang:

Je 1 Doppelringschlüssel Nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

### Technische Beschreibung

Anzahl Schlüssel	13
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	75 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktnamensattribut	verchromt

Produktart	Schraubenschlüssel
------------	--------------------

## Zubehör

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 10X11 mm	615900 10X11
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 6X7 mm	615900 6X7
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 36X41 mm	615900 36X41
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 12X13 mm	615900 12X13
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 24X26 mm	615900 24X26
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 21X23 mm	615900 21X23
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 16X17 mm	615900 16X17
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 30X34 mm	615900 30X34
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 14X15 mm	615900 14X15
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 20X22 mm	615900 20X22
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 18X19 mm	615900 18X19
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 27X32 mm	615900 27X32
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 8X9 mm	615900 8X9
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 10X11 mm	615950 10X11
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 21X23 mm	615950 21X23
	615950 27X32

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 27X32 mm

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 12X13 mm

615950 12X13

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 16X17 mm

615950 16X17

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 36X41 mm

615950 36X41

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 18X19 mm

615950 18X19

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 14X15 mm

615950 14X15

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 20X22 mm

615950 20X22

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 6X7 mm

615950 6X7

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 30X34 mm

615950 30X34

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 24X26 mm

615950 24X26

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 8X9 mm

615950 8X9