



## Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug 17-teilig, ESD



### Bestelldaten

Bestellnummer	676225
GTIN	4013288183934
Artikelklasse	63H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug **für Hand und Maschine. Kraftform**-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselfutter für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 **und** E 6,3 Schaft.

#### Inhalt:

Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Phillips: Je 1 St. Nr. 674200 Gr. 1/89; 2/89; 3/89

Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 674220 Gr. 1/89; 2/89; 3/89

Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Innen-Sechskant: Je 1 St. Nr. 674247 Gr. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89

Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Je 1 St. ähnlich Nr. 674250 Gr. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Schlitz: 1 St. Nr. 674260 Gr. 5,5/89

ESD Schraubendreher-Griff: 1 St. Nr. 676415 mit „Rapidadaptor“ Schnellwechselfutter C/E 6,3

### Technische Beschreibung

Bit-Sechskantschaft	E 6,3
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung

Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Herstellerbezeichnung	KK 60 ESD
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Anzahl Teile	17
Betätigungswerkzeug	Schraubendreher-Griff
im Griff versenkbare Teleskopklinge	nein
Produktart	Bit-Werkzeug

## Zubehör

Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX10/89 mm	674250 TX10/89
Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Hex-Plus-Profil Sechskant / ganze Länge 6/89 mm	674247 6/89
Bit für Schlitz, 1/4 Zoll E 6,3 Schneidenbreite / ganze Länge 5,5/89 mm	674260 5,5/89
Bit für Phillips, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 2/89 mm	674200 2/89
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 1/89 mm	674220 1/89
Bit für Phillips, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 3/89 mm	674200 3/89
Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX25/89 mm	674250 TX25/89
Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX30/89 mm	674250 TX30/89
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 3/89 mm	674220 3/89
Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX15/89 mm	674250 TX15/89
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 2/89 mm	674220 2/89

Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant / ganze Länge 3/89 mm	674247 3/89
Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant / ganze Länge 5/89 mm	674247 5/89
Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3mit Schnellwechselfutter, ESD Sechskant-Aufnahme 6,3 mm	676415 6,3
Bit für Torx®, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil / ganze Länge TX20/89 mm	674250 TX20/89
Bit für Phillips, 1/4 Zoll E 6,3 Kreuzschlitzgröße / ganze Länge 1/89 mm	674200 1/89
Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant / ganze Länge 4/89 mm	674247 4/89