



Akku-Spezialbohrschrauber, Typ: GWB1210



Bestelldaten

Bestellnummer	070223 GWB1210
GTIN	3165140730846
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Bosch – Akku-Winkelbohrschrauber

- **Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie.**
- **Akku-Ladestandsanzeige.**
- **Sehr kompakt: kurzer, 5-fach einstellbarer Kopf mit 10 mm-Auto-Lock-Bohrfutter.**
- **Hohe Drehzahl von 0-1300 min¹ für schnellen Arbeitsfortschritt – optimal für Bohrungen, Motorbremse.**

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX-Einlage für Zubehör, 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073866.

Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V

Herstellerbezeichnung: GWB1210

Anzahl enthaltener Akkus: 2

Akkuart: Lithium-Ion

Akkukapazität: 2 Ah

Akkuspannung: 12 V

maximales Drehmoment hart: 11 Nm

Technische Beschreibung

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2 Ah

Werkzeugaufnahme	Ø 1,0 – 10 mm
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Herstellerbezeichnung	GWB1210
maximales Drehmoment hart	11 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 1300 min ⁻¹
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
Bauform	Winkelbohrschrauber
Gewicht	1,2 kg
typische Verwendung	Medium
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	10 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 12 V
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	2
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Spezialbohrschrauber

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V	073852 B12
Akku-Ladegerät Typ AL1130CV	073866 AL1130CV
Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V	073851 B12