



## Akku-Säbelsäge, Typ: GSA1214



### Bestelldaten

Bestellnummer	078215 GSA1214
GTIN	3165140910651
Artikelklasse	03B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Bosch Akku-Säbelsäge mit SDS-System** für einen schnellen und komfortablen Sägeblattwechsel.

- **Bosch Professional Lithium-Ionen-Technologie für lange Lebensdauer und hervorragende Akkulaufleistung.**
- **Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.**
- **Ergonomischer Softgrip-Handgriff.**
- **Mit LED-Arbeitsplatzbeleuchtung.**

**Kompakte Säbelsäge mit geringem Gewicht** und kleinem Griffumfang, auch für Überkopf- und Einhandarbeiten.

Mit **Überlastschutz-** und **Ladestandsanzeige**. Mit LED-Arbeitsplatzbeleuchtung.

#### Lieferumfang:

Inklusive Transportkoffer, 2× Sägeblätter, 2× Akku, Schnellladegerät. Inclusive 2× 12 V / 3,0 Ah Li-Ionen Akku, Schnellladegerät, 1× Säbelsägeblatt S 522 EF Flexible for Metal, 1× Säbelsägeblatt S 511 DF Flexible für Holz und Metall, L-BOXX 102, Deckel für L-BOXX-Einlage Ladegerät, 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät, 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät.

#### Hinweis:

Säbelsägeblätter finden Sie ab Nr. 588600.

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – 073859.

Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 12 V

Herstellerbezeichnung: GSA 12 V-14

Anzahl enthaltener Akkus: 2

Akkuart: Lithium-Ion  
 Akkukapazität: 3 Ah  
 Akkuspannung: 12 V  
 Hublänge: 14,5 mm

## Technische Beschreibung

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 12 V
Akkukapazität	3 Ah
Herstellerbezeichnung	GSA 12 V-14
Besonderheit	SDS, LED
Akkuspannung	12 V
Hubzahl	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Hublänge	14,5 mm
maximale Vibration nach EN	12 m/s <sup>2</sup>
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Gewicht	1,2 kg
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	2
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Säge

## Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V	073851 B12
Akku-Ladegerät Typ AL1130CV	073866 AL1130CV
Säbelsägeblätter-Set Bezeichnung 1122BF	588600 1122BF
Säbelsägeblätter-Set Bezeichnung 1122EF	588600 1122EF
Säbelsägeblätter-Set Bezeichnung 1155CHM	588600 1155CHM
Säbelsägeblätter-Set Bezeichnung 922BF	588600 922BF
Säbelsägeblätter-Set Bezeichnung 922EF	588600 922EF

Säbelsägeblätter-Set Bezeichnung 922EHM

588600 922EHM