

**Rohrsteckschlüssel-Satz, Anzahl Schlüssel: 11/3****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 620320 11/3 |
| GTIN | 4045197438836 |
| Artikelklasse | 62C |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus dünnwandigem Vergütungsstahlrohr, mit Querbohrung für Drehstift.

Norm:

DIN 896 B

Werkstoff:

Vergütungsstahlrohr, verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Rohrsteckschlüssel Nr. 620120: Gr. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Anzahl Drehstifte | 3 |
| Anzahl Schlüssel | 11 |
| Verpackung | Kunststofftasche |
| Norm | DIN 896 B |
| Werkstoff | Vergütungsstahl, verchromt |

| | |
|------------|----------------|
| Oberfläche | verchromt |
| Produktart | Steckschlüssel |

Zubehör

| | |
|--|---------------|
| Drehstift, zylindrisch Ø×ganze Länge 6X160 mm | 621600 6X160 |
| Drehstift, zylindrisch Ø×ganze Länge 14X320 mm | 621600 14X320 |
| Drehstift, zylindrisch Ø×ganze Länge 16X400 mm | 621600 16X400 |
| Drehstift, zylindrisch Ø×ganze Länge 10X200 mm | 621600 10X200 |
| Drehstift, zylindrisch Ø×ganze Länge 12X250 mm | 621600 12X250 |
| Drehstift, abgestuft ganze Länge 245 mm | 621800 245 |
| Drehstift, abgestuft ganze Länge 180 mm | 621800 180 |
| Drehstift, abgestuft ganze Länge 175 mm | 621800 175 |
| Drehstift, zylindrisch Ø×ganze Länge 8X180 mm | 621600 8X180 |
| Rohrsteckschlüssel Schlüsselweite 14X15 mm | 620120 14X15 |
| Rohrsteckschlüssel Schlüsselweite 21X24 mm | 620120 21X24 |
| Rohrsteckschlüssel Schlüsselweite 10X11 mm | 620120 10X11 |
| Rohrsteckschlüssel Schlüsselweite 12X13 mm | 620120 12X13 |
| Rohrsteckschlüssel Schlüsselweite 18X19 mm | 620120 18X19 |
| Rohrsteckschlüssel Schlüsselweite 30X34 mm | 620120 30X34 |
| Rohrsteckschlüssel Schlüsselweite 6X7 mm | 620120 6X7 |
| Rohrsteckschlüssel Schlüsselweite 8X9 mm | 620120 8X9 |
| Rohrsteckschlüssel Schlüsselweite 20X22 mm | 620120 20X22 |
| Rohrsteckschlüssel Schlüsselweite 27X32 mm | 620120 27X32 |
| Rohrsteckschlüssel Schlüsselweite 16X17 mm | 620120 16X17 |