



## Schraubendreher-Satz für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft, Anzahl Schraubendreher: 5



### Bestelldaten

Bestellnummer	660910 5
GTIN	7610733085682
Artikelklasse	63E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Vielseitige, robuste Schraubendreher mit konischer Klinge (Schneide) und 6-kant-Schlüsselhilfe. „**multicraft**“-**Kraftheft** aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), besonders griffig, selbst mit öligen Händen.

**Klinge** aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Mit planparalleler, abgesetzter Schneide. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe. Oberfläche vernickelt und verchromt, Schneide schwarz.

#### Vorteil:

- **Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.**
- **Kein Cam-out Effekt.**
- **Schneiden perfekt passend für genormte und ungenormte Schraubenschlitze.**
- **Glatte, gratfreie Rundung des Griffes verhindert Reibung im Handteller.**
- **Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.**
- **Abrollschutz.**
- **Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.**

#### Verwendung:

Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.

#### Inhalt:

je 1 Schraubendreher Nr. 660900: Gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

### Technische Beschreibung

Anzahl Schraubendreher	5
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Produktart	Schraubendreher

## Zubehör

Schraubendreher für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft Schneidenbreite b 3,5 mm	660900 3,5
Schraubendreher für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft Schneidenbreite b 8 mm	660900 8
Schraubendreher für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft Schneidenbreite b 10 mm	660900 10
Schraubendreher für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft Schneidenbreite b 4 mm	660900 4
Schraubendreher für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft Schneidenbreite b 5,5 mm	660900 5,5
Schraubendreher für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft Schneidenbreite b 13 mm	660900 13
Schraubendreher für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft Schneidenbreite b 6,5 mm	660900 6,5
Schraubenhalter Typ 1	666425 1