



## Schweißerschutz-Bundjacke Splash, anthrazit / rot, Konfektionsgröße DE: 94



### Bestelldaten

Bestellnummer	091480 94
GTIN	4057121022257
Artikelklasse	09S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Hochwertiger Schweißerschutz im modernen, zweifarbigen Design. Ständiger und optimaler Flammschutz bei Schweißarbeiten. Angenehmer Tragekomfort bei gleichzeitig hohem Schutz. Hohe Farbechtheit auf Grund von Indanthrenfärbung. Die schwere Gewebequalität von 525 g/m<sup>2</sup> ist besonders für intensive Schweißarbeiten prädestiniert. Permanenter Flammschutz – auch nach 100 Wäschen gemäß EN ISO 15797.

Bundjacke der Splash-Serie, mit variablem Kragen, welcher als Stehkragen oder Umlegekragen getragen werden kann.

- **Zwei Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss.**
- **Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe.**
- **Zwei seitlich angeordnete Eingriffstaschen mit verdecktem Reißverschluss.**

#### Norm:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1, A2**
- **EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1**

#### Hinweis:

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs.

Schweißerschutz-Bundjacke in **dunkelanthrazit / grau** mit Textilgrammatur **330 g/m<sup>2</sup>**  
zertifiziert nach **EN 11611, Klasse 1** unter **Nr. 091482**.

Kleidung gemäß: DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze

## Technische Beschreibung

Größe FR	40L
Konfektionsgröße DE	94
Größe IT	40L
Serie	Splash
Geschlecht	Herren
Gewebezusammensetzung	100% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte	525 g/m <sup>2</sup>
Waschen	Industriewäsche geeignet
Kleidung gemäß	DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen
Kleidung gemäß	DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Farbe	anthrazit / rot
Produktart	Schweißerschutzjacke