



Montage-Schraubendreher-Sortiment „Allrounder“, Anzahl Teile: 25



Bestelldaten

Bestellnummer	667615 25
GTIN	7610733085453
Artikelklasse	63E

Beschreibung

Ausführung:

„**multicraft**“-**Kraftheft** und Teleskop-Feinschraubheft zur Aufnahme der Klingen.

8 Doppel-Klingen, 14 Klingen und 1 Spannungsprüfer (110 – 250 V nach VDE 0680/6) für alle gängigen Verschraubungen.

Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt. Schwarze, maßgenaue Spitzen.

Inhalt:

Schlitz-Klingen: Gr. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Klingen für Phillips: Gr. 00; 0; 1; 2

Pozidriv-Klingen: Gr. 0; 1; 2

Sechskant-Klingen: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Klingen für Torx®: Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Spannungsprüfer Nr. 665020: Gr. 2,5

Aufreiber-Klinge Nr. 667640: 1 St.

Kunststoffheft Nr. 667620: 1 St.

Teleskopgriff: 1 St.

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoff-Rolltasche.

Hinweis:

Ersatz-Wechselklingen finden Sie unter Nr. 669605 – 669608 und Nr. 659921 – 659928.

Technische Beschreibung

Anzahl Teile	25
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Schraubendreher

Zubehör

Klinge für Innensechskantschrauben Typ 2	669606 2
6 mm-Klinge 6-kant Sechskant 5 mm	659920 5
6 mm-Klinge Schlitz Schneidenbreite 6,5 mm	659928 6,5
6 mm-Klinge für Torx® Torx®-Profil TX10	659922 TX10
Klinge für Torx®-Schrauben Typ 2	669607 2
Klinge für Schlitz-Phillips-Schrauben Typ 1	669605 1
6 mm-Klinge Schlitz Schneidenbreite 5,5 mm	659928 5,5
Klinge für Pozidriv-Schrauben Typ 1	669608 1
6 mm-Klinge Schlitz Schneidenbreite 8 mm	659928 8
Klinge für Innensechskantschrauben Typ 1	669606 1
6 mm-Klinge 6-kant Sechskant 4 mm	659920 4
6 mm-Klinge Pozidriv Kreuzschlitzgröße 2	659923 2
6 mm-Klinge für Torx® Torx®-Profil TX15	659922 TX15
6 mm-Klinge für Phillips Kreuzschlitzgröße 2	659921 2
Klinge für Torx®-Schrauben Typ 1	669607 1
6 mm-Klinge für Torx® Torx®-Profil TX25	659922 TX25
Klinge für Schlitz-Phillips-Schrauben Typ 2	669605 2
6 mm-Klinge für Torx® Torx®-Profil TX20	659922 TX20

6 mm-Klinge Schlitz Schneidenbreite 4 mm	659928 4
Klinge für Schlitz-Phillips-Schrauben Typ 3	669605 3
Aufreiber-Klinge	667640
„multicraft“-Kraftheft rot	667620
Spannungsprüfer Sonderqualität Schneidenbreite 2,5 mm	665020 2,5